

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 3
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	21 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SDHCR/L 2525M11
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 3	269005 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500