

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 2
Udaljenost vrha od osi	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 8
Veličina pločice	8 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Podložna pločica	259031 40
ISO kod držača	A25R PWLNR/L08
Koljenasta poluga	259015 2
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500