



Produžni kablovi, 400 V / 16 A, tip: 10N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081188 10N
GTIN	4007123251520
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na vanjskim prostorima i u vlažnim prostorima (IP44). Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

Kabel od neoprenske gume H07RN-F 5G1,5.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

Tip	10N
Materijal kabla	Neopren
Struktura kabla	5G1,5
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabela	10 m
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta utikača, ulaz	F
Atribut imena proizvoda	400 V / 16 A
Mrežni napon	400 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

Pribor

Sustav vješanja kabela CableFix tip L	081191 L
Sustav vješanja kabela CableFix tip XL	081191 XL
Sustav vješanja kabela CableFix tip S	081191 S