

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
ISO kod držača	PSKNR/L 2020K12
Podložna pločica	259031 20
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	26 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 20	259031 20
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500