

**CCMT 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 120408 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje