

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 2525M11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna pločica	269005 3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 2 DC.. 11T3..
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Podložna pločica tip 3	269005 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500