

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251112 20/12 |
| GTIN | 4045197650856 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1204.. |
| Garnitura opruga | 259044 2 |
| Veličina drške | 20 mm |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Koljenasta poluga | 259015 2 |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 2 |
| Duljina glave L ₁ | 29 mm |
| ISO kod držača | PSSNR/L 2020K12 |
| Podložna pločica | 259031 20 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |

List s podacima

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Vijak koljenaste poluge tip 2 | 259018 2 |
| Koljenasta poluga tip 2 | 259015 2 |
| Set probijača 10-dijelni tip 2 | 259047 2 |
| Set opruga 10-dijelni tip 2 | 259044 2 |
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm | 674242 3 |
| Podložna pločica tip 20 | 259031 20 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |