

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Koljenasta poluga	259015 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	29 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 2525M12
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 20
Veličina drške	25 mm
Garnitura opruga	259044 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ukupna duljina L	150 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 20	259031 20
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500