


Komet KUB® svrdlo s ABS® drškom, za izmjenjive rezne pločice WOEX

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236660 105
GTIN	4047109085565
Razred artikla	24L

Opis
Izvedba:

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u Ø za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvata i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6xD.

Postupak pouzdan do 6xD.
Upotreba:

Sa vrhovima za centriranje br. 236661 – 236662. S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

Napomena:

Rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

ABS® T Ø d	63 mm
Vanjski Ø d ₁	102,5 mm
Veličine šiljaka	80
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX080404

List s podacima

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 15IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z	1
Duljina izboja L _A	85 mm
Nazivni Ø D _C	105 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/236660-105>