

Garant

**GARANT Master Eco prihvat držača za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30,
Promjer provrta d₂ (H7): 8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319225 8
GTIN	4067263107828
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Cementirano otvrdnjeno HRC 58+/-2.**
- **Sve radne površine brušene.**
- **VDI osovina s provrtom.**
- **S dvije kuglaste mlaznice za raspršivanje.**

Prednost:

- **Prikladno i za dulje držače za unutarnje tokarenje.**
- **Pojedinačno podešavanje duljine držača.**

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Tehnički opis

Provrta d ₂ (H7)	8 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₈	55 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm

Ø L ₃	22 mm
Ø H ₁	28 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje