

**Garant**

**GARANT Master Eco prihvat držača za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30,  
Promjer provrta d2 (H7): 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319225 12
GTIN	4067263107842
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **Cementirano otvrdnjeno HRC 58+/-2.**
- **Sve radne površine brušene.**
- **VDI osovina s provrtom.**
- **S dvije kuglaste mlaznice za raspršivanje.**

**Prednost:**

- **Prikladno i za dulje držače za unutarnje tokarenje.**
- **Pojedinačno podešavanje duljine držača.**

**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Tehnički opis**

Provrta d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø H <sub>3</sub>	21,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje