

Garant

**GARANT Master Eco prihvat držača za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30,
Promjer provrta d₂ (H7): 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319225 16
GTIN	4067263107859
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Cementirano otvrdnjeno HRC 58+/-2.
Sve radne površine brušene.
VDI osovina s provrtom.
S dvije kuglaste mlaznice za raspršivanje.

Prednost:

- Prikladno i za dulje držače za unutarnje tokarenje.
- Pojedinačno podešavanje duljine držača.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	16 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø H ₃	23,5 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø L ₃	22 mm

Ø D ₈	62 mm
Ø L ₆	65 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarne tokarenje