

# AEG

## Aku kompaktni odvijač, tip: SE3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

#### AEG – pregibni odvijač s akumulatorom

Kompaktni odvijači bušilica s Li-Ionskim **akumulatorom s okretnim zglobom** za uporabu kao ravna ili kutna bušilica. Podešavanje zakretnog momenta u 10 stupnjeva i klizna spojka. Hod desno/lijevo, prihvat za **1/4 colni šesterokutni nastavak (E 6,3)**.

#### Prednost:

S okretnim krakom.

#### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

#### Dio isporuke:

Uključujući punjač i transportni kofer.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenski akumulator i punjače pronaći ćete pod br. 073824 i br.073841.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip B 3 V

Oznaka proizvođača: SE3,6

Broj sadržanih baterija: 2

Vrsta baterije: Litij-ionska

Kapacitet baterije: 1,5 Ah

Napon baterije: 3,6 V

maskimalan mekani okretni moment: 4,5 Nm

## Tehnički opis

maskimalan mekani okretni moment	4,5 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo	6,5 Nm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	0 - 600 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	3 mm
Oznaka proizvođača	SE3,6
Tip	SE3
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	6 mm
tipična uporaba	Light
Oblik konstrukcije	Ravna bušilica
Prihvat za alat	E 6,3
Napon baterije	3,6 V
Kapacitet baterije	1,5 Ah
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Težina	0,6 kg
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip B 3 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Odvijač

## Pribor

Li-Ion System S tip baterije, napon baterije AB3 V

073824 AB3