

**Garant**
**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Razred artikla	21T

### Tehnički opis

Duljina glave $L_1$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH12M SDQCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Kut rezne oštice $\kappa$	107,5 stupanj
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500