

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260333 20/11 |
| GTIN | 4045197653031 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Veličina pločice | 11 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 26 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Udaljenost vrha od osi | 16 mm |
| ISO kod držača | AH20R SDUCR/L11 |
| Duljina izboja L_1 | 100 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Stezna visina L_2 | 18 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Ø drške D_s | 20 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D |
| Rezni materijal | HSS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500