


SNMG 120408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Razred artikla	22D

Opis

SNMG 120408 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HBX130
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Serijski broj	QuickTurn držač za tokarenje
Serijski broj	Eco držač za tokarenje
Serijski broj	Okretni stezni držač
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno