

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka	259023 2
Zatik	259049 6
ISO kod držača	MTJNR/L 2020K16
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Stezna vilica	259038 14
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Duljina glave L ₁	31 mm
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 32
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 32	259031 32
Zatik tip 6	259049 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 14	259038 14
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500