

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Koljenasta poluga	259015 9
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Podložna pločica	259031 34
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	A25R PTFNR/L 16
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	32 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 34	259031 34
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500