

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	32 mm
Zatik	259049 2
Duljina glave L ₁	36 mm
Veličina pločice	22 mm
Podložna pločica	259031 33
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Stezna vilica	259038 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 2204..
Garnitura vijaka	259023 2
ISO kod držača	MTJNR/L 3232P22
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 13	259038 13
Zatik tip 2	259049 2
Podložna pločica tip 33	259031 33
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500