

**HOLEX Pro stezni držač za tokarenje, lijevo, Veličina drške / pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Ciljano hlađenje na oštrici.

**Napomena:**

Prijenos rashladne tekućine ispod glave preko priključka crijeva (G1/8 cola – uključeno u isporuku).

**Tehnički opis**

Standard	Tvornička norma
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 2020K11
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijač tip TX15	659950 TX15