



## Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338425 8
GTIN	4067263109778
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

h6 drška s Weldon površinom za prihvata ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvata ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

Produžetak L <sub>2</sub>	60 mm
za Ø drške s navojem d <sub>2</sub>	10 mm
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 371	M10
Produžetak L <sub>3</sub>	130 mm
Produžetak K <sub>2</sub>	8 mm
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	10 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak