

HOLEX**Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338425 12
GTIN	4067263109853
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₃	200 mm
Produžetak K ₂	12 mm
za Ø drške s navojem d ₂	16 mm
za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M20
Produžetak Ø D ₃	16 mm
Produžetak L ₂	90 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak