

**HOLEX****Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 12L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338425 12L
GTIN	4067263109860
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

**Napomena:**

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

**Tehnički opis**

Produžetak $K_2$	12 mm
Produžetak $L_2$	100 mm
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	16 mm
za navojni $\varnothing$ svrdla $d_1$ DIN 374/376	M20
Produžetak $\varnothing D_3$	16 mm
Produžetak $L_3$	330 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak