



Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338435 3
GTIN	4067263110309
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za \varnothing drške s navojem d_2	4,5 mm
Produžetak L_3	130 mm
Produžetak L_2	60 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	8,4 mm
za četverokut K_1	3,4 mm
Produžetak K_2	4,9 mm
za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M6

za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M4
za duljinu pritezanja l_1	23 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	6 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak