

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 1
GTIN	4067263109587
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M4
za četverokut K_1	2,1 mm
Produžetak K_2	4,9 mm
za duljinu pritezanja l_1	22 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Produžetak L_2	60 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	2,8 mm

Produžetak L ₃	130 mm
Produžetak Ø D ₃	6 mm
Produžetak Ø D ₄	6,1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak