

HOLEX**Produžetak za narežno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 5L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 5L
GTIN	4067263110347
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L_3	230 mm
Produžetak L_2	70 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	12,1 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	7 mm
Produžetak K_2	5,5 mm
za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Produžetak $\varnothing D_3$	7 mm

za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M7
za duljinu pritezanja l ₁	26 mm
za četverokut K ₁	5,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak