

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 13L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 13L
GTIN	4067263110507
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak $\varnothing D_3$	18 mm
Produžetak L_3	330 mm
za duljinu pritezanja l_1	43 mm
za četverokut K_1	14,5 mm
Produžetak K_2	14,5 mm
Produžetak L_2	100 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	18 mm

za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Produžetak Ø D ₄	26 mm
Unutarne hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak