

**HOLEX****Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 12
GTIN	4067263110477
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

**Napomena:**

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

**Tehnički opis**

Produžetak K <sub>2</sub>	12 mm
za navojni Ø svrdla d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Produžetak L <sub>3</sub>	200 mm
za četverokut K <sub>1</sub>	12 mm
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Produžetak L <sub>2</sub>	90 mm
Produžetak Ø D <sub>4</sub>	22 mm

za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	16 mm
za duljinu pritezanja $l_1$	41 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak