

Garant**Ručice, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238420 63
GTIN	4067263110927
Razred artikla	29W

Opis**Dio isporuke:****Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A	90 mm
Duljina izbočine L ₁	70 mm
ABS® Ø d	63 mm
Prihvat	SK 40
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	ABS prihvat

