

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK72, oznaka tipa W29: 58-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: ST1400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 120608

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	58-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 120608
Vrsta	BK72
Tip	ST1400
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		