

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227158 GG |
| GTIN | 4960664026456 |
| Razred artikla | 25A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 4$ mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Vrsta | PR1810 |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Tip | GG |
| Posmak f_z po zubu | 0,09 – 0,16 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070302 ER-JT |
| Vrsta | PR1810 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | prikladno | 180 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |