

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK8425, oznaka tipa W29: 42-030****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236930 42-030
GTIN	4047109179325
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: ST900

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 080404

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	42-030
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vrsta	BK8425
Tip	ST900
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		