


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK79, oznaka tipa W29: 50-130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 100504

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	50-130
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 100504
Vrsta	BK79
Tip	INOX

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		