

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	MVJNR/L 2020K16
Vijak za podlošku	259025 3
Vijak za steznu vilicu	259021 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 2
Duljina glave L ₁	32 mm
Podložna pločica	259031 39
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500