

## Nadogradni regal s kosim dnom, širina 1300 mm, Dubina: 600mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990606 600
GTIN	4058255012725
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Nagnuta podna/kanban polica koja se može koristiti s obje strane, idealna za prvi unutra, prvi van skladištenje, jer uskladištena roba može kliziti po glatkim pocinčanim policama.

Pocinčani T-profil okvira i polica. Isporučivo s **maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici**. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. **Opterećenje polja: 1300 kg.**

Ugradne mjere za prigradni regal: 1306 mm.

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

#### Opis:

#### Ugradne mjere:

**Osnovni regal:** Nazivna duljina + 60mm

**Prigradni regal:** Nazivna duljina + 6 mm

**Ukupna dubina okvira:** Nazivna dubina + 36 mm

#### Upotreba:

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

#### Dio isporuke:

7 kosih polica s po 8 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovnica polica, uključujući stezne noge.

**Napomena:**

- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
- Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Montaža od strane kupca	da
širina	1306 mm
Broj polica	7
Visina	2000 mm
Dubina	636 mm
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Dubina regala	600 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1306 mm
Širina regala	1300 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	Pocinčano
Atribut imena proizvoda	širina 1300 mm
Vrsta proizvoda	Regal s kosim dnom