

Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Vijak za podlošku	259025 3
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	MVJNR/L 2020K16
Veličina pločice	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Stezna vilica	259038 2
Duljina glave L ₁	32 mm
Podložna pločica	259031 39
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Stezna vilica tip 2	259038 2
Podložna pločica tip 39	259031 39
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500