

**Bušilica, tip: GBM132REK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Ručna bušilica sa snažnim motorom od 750 W i visokim okretnim moment za bušenje do 13 mm u čeliku.

- **2-stupanjski mjenjač.**
- **Kuglični i valjkasti ležajevi za precizan rad i dugi vijek trajanja.**
- **Mala kutna dimenzija od 29 mm.**
- **Bezstupanjski predodabir brzine s kotačićem za podešavanje.**
- **Upravljačka elektronika za precizno bušenje.**
- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Grlo vretena - Ø 43 mm (europski standard) – koristi se na stalku za bušilicu.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Softgrip.**

Dio isporuke:

Uključujući brzosteznu glavu za svrdlo od 13 mm, dodatnu ručku, dubinski graničnik od 210 mm, karton.

Tehnički opis

Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	8 mm
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm

maksimalan broj okretaja 2. brzina	3200 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	7,5 m/s ²
Težina	2,4 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	20 mm
Prihvat snaga	750 W
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1000 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	32 mm
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	GBM 13-2 RE
Vrsta proizvoda	Bušilica