



Rezač INOX (VA) / bakrenih cijevi, za vanjski Ø cijevi do: 42mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819451 42
GTIN	4039976020855
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Robusna izvedba za velika opterećenja i stabilno vođenje vretena, zahvaljujući 2 odn. 4 valjka za vođenje i preciznom uležištenju reznog kotačića/valjka za vođenje garantira je precizan rad i pravokutan rez.

Upotreba:

Specijalno za rezanje VA cijevi i cijevi od bakra do maksim. debljine stjenke 4 mm.

Tehnički opis

Ø reznog kotačića	20 mm
za vanjski Ø cijevi	6 - 42 mm