

**CNGA 120412, KBN35M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255624 MET
GTIN	4960664544059
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 0,3 mm

Izvedba rezne oštrice	MET
Vrsta	KBN35M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGA 120412
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN35M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

