



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M18BLDDRC5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

Dio isporuke:

Uključuje 2x M18 Red Li-Ionske baterije, M12-18 FC punjač, kopča za remen i HD-kutiju (sistemski kofer).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Težina	1,8 kg

maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 15 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 550 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	52 mm
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
tipična uporaba	Strong
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Oznaka proizvođača	M18 BLDDRC-502C
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Kapacitet baterije	5 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač