


Garant**Modularna podna prostirka, išarana tamno siva boja, Tip: D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964460 D
GTIN	4067263137351
Razred artikla	9GM

Opis**Izvedba:**

Modularne prostirke za industrijska radna mjesta za srednje do visoke razine opterećenja, mogu se fleksibilno polagati fleksibilno. Ergonomska gumena prostirka prikladna je za suha i mokra radna mjesta za hodanje i stajanje. Površina prostirke ima optimalno usklađenu točku okretanja i vrlo dobru otpornost na klizanje te dobro ležanje. Površina koja se vrlo lako čisti sa svojstvima reflektiranja svjetlosti. Podna prostirka otporna na ulje ima protupožarnu klasu Bfl-s1. Zbog elastičnih svojstava gumene smjese i posebne geometrije na stražnjoj strani, prostirka ima posebno amortizirajuće i aktivirajuće djelovanje te štiti od nezdrave hladnoće. Izdržljiva prostirka, pogodna za rad u više smjena. Električno vodljiva, površinski otpor manji od 107 Ω . Prostirka je označena ESD sigurnosnom oznakom. S 3 strane kosi rubovi za pristup bez zapinjanja. Jedna strana sa zupcima slagalice / spoj lastavičji rep. Početni i završni dio za polaganje reda.

Standard:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

Napomena:

Može se postaviti na popločene površine kao što su beton / estrih, podovi od sintetičke smole, asfalt, pločice. Podloga mora biti ravna, čista i glatka. Gumeni tepisi lako se mogu rezati pomoću noža.

Tehnički opis

Klasa zaštite od požara	Bfl-s1
Težina	18,3 kg

mogućnost priključivanja	da
Tvrdoća prema Shoreu A	55
Materijal	Nitrilna guma (NBR)
širina	100 cm
Debljina	16 mm
Duljina	132 cm
Duljina	130 cm
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Udobnost kod stajanja	Protuklizni sustav
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	otporna na ulje
Svojstvo materijala	teško zapaljiva
Boja	išarana tamno siva boja
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto