

Garant**SOGX 080407, HB630, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234068 UNI
GTIN	4045197697790
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,07 – 0,2 mm/okr

Tehnički opis

Tip	UNI
Seriya	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080407
Vrsta	HB630
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,07 – 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno	140 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		