

 **KOMET**
**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2xD, Ø DC m7: 30mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 235500 30     |
| GTIN           | 4047109047341 |
| Razred artikla | 24P           |

**Opis**
**Izvedba:**
**S kombiniranom drškom.**

- **Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.**
- **Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.**
- **Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odljevaka, prekinuti rez).**
- **Za provrte s tolerancijom  $\pm 0,2$  mm.**

S izmjenjivim pločivama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

Duljina izboja  $L_A$ : 89 mm

Ø drške  $D_s$ : 32 mm

Duljina drške  $L_s$ : 60 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 090408 32-..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

**Tehnički opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOEX 090408 32-..     |
| Korisna duljina $L_1$                        | 60 mm                 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Broj oštrica Z                                 | 1                                   |
| Ø drške D <sub>s</sub>                         | 32 mm                               |
| Duljina drške L <sub>s</sub>                   | 60 mm                               |
| Serija   | KUB Quatron®                        |
| Nazivni Ø D                                    | 30                                  |
| Ukupna duljina L                               | 149 mm                              |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>                  | 89 mm                               |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D                                 |
| Drška  | DIN 6535 HE, DIN 6595               |
| Primjena bušilice                              | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Primjena bušilice                              | Poprečno bušenje                    |
| Primjena bušilice                              | Paketno bušenje                     |
| Primjena bušilice                              | Iskruživanje                        |
| Primjena bušilice                              | ukošeni izlaz                       |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Unutarnje hlađenje                             | da                                  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1                | 239652 15IP1 |
| Precizni bit za Torx Plus®, drška E 6,3 Torx Plus® profil 15IP      | 674252 15IP  |