

**Garant****SOGX 060305, HB630, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Razred artikla	21E

**Opis****Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

**Preporuka:**

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,05 – 0,16 mm/okr

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Serijska	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060305
Vrsta	HB630
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 – 0,16 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno	140 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		