

**Garant****SOGX 100408, HB6530, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234074 ST1400
GTIN	4045197697813
Razred artikla	21E

**Opis****Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

**Preporuka:**

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

**Napomena:**Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).  
Posmak f: 0,08 - 0,16 mm/okr**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Seriya	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 100408
Vrsta	HB6530
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,08 - 0,16 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		