

Remen za vezanje 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 6m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086220 6
GTIN	4049924500063
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Ekstra jake trake od poliesteru niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2).
Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za **učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje** komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Tehnički opis

Standard	EN12195-2
maksimalna snaga vezivanja LC	1000 daN
Ručna sila prednaprezanja (50 daN)	150 daN
Širina pojasa	35 mm
Duljina	6 m
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje