

Garant GRIDLINE

**ESD ladica 50 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972453 75
GTIN	4067263126294
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 50 kg.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Korisna površina ladice u G	26×24
Visina fronte	75 mm
Težina	12 kg
Korisna dubina u G	24
Korisna visina	50 mm
Korisna dubina	600 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Korisna širina	650 mm
Korisna širina u G	26
Područje primjene	Ormar za alat

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ladica