

Garant GRIDLINE

ESD ladica 50 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972453 150
GTIN	4067263126324
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 50 kg.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Težina	17 kg
Korisna dubina u G	24
Visina fronte	150 mm
Korisna širina u G	26
Korisna površina ladice u G	26×24
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna visina	125 mm
Korisna dubina	600 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg

Korisna širina	650 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Ladica