

Garant GRIDLINE

**ESD ladica, 36×24G, Prednja visina ladice: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972473 100
GTIN	4067263126423
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 50 kg.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpusi ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

**Tehnički opis**

Korisna širina	900 mm
Visina fronte	100 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	600 mm
Korisna dubina u G	24
Korisna širina u G	36
Težina	18 kg

Korisna visina	75 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Ladica