

Garant GRIDLINE

ESD korpus ormara za ladice, 36×24G, Visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972470 1000 |
| GTIN | 4067263126508 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Odgovarajuća brza spojka pod br. 972473.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|---------|
| Visina | 1000 mm |
| maksimalna nosivost | 4000 kg |
| Broj izvlačnih polica | 0 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| ESD-oprema | da |
| Širina u G | 40 |
| Broj ladica | 0 |
| Težina | 50 kg |
| Dubina | 700 mm |
| Korisna visina | 900 mm |
| širina | 1000 mm |
| Uzemljenje | Priključak za uzemljenje na kućištu |
| Broj vrata | 0 |
| Uključujući ESD kabel za uzemljenje | da |
| Dubina u G | 28 |
| Korisna površina za ladice | 900 mm |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podешavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom elektrostatsko svojstvo | modularni utični uložak EGB/ESD |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×24G |
| Vrsta proizvoda | Korpus ormara alata |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip HU21 | 914227 HU21 |
|-------------------------------------|-------------|